


“hola”




Instructivo

Fuente auxiliar para telecámara mod. FA-10
Refuerza el voltaje para alimentar cámara



Lee los instructivos antes de instalar y operar el equipo
Si requieres mayor información o tienes dudas llámanos:

“hola”



Instructivo


Fuente auxiliar para telecámara mod. FA-10
Refuerza el voltaje para alimentar cámara



Lee los instructivos antes de instalar y operar el equipo
Si requieres mayor información o tienes dudas llámanos:

Fuente auxiliar para telecámara modelo FA-10

La fuente auxiliar FA-10 se utiliza para reforzar la alimentación a la telecámara. Se recomienda su uso cuando la distancia entre la telecámara y el monitor más lejano sea mayor a 50 metros. Se debe colocar junto a la telecámara (máximo a 10 metros).



Fuente auxiliar para telecámara modelo FA-10

La fuente auxiliar FA-10 se utiliza para reforzar la alimentación a la telecámara. Se recomienda su uso cuando la distancia entre la telecámara y el monitor más lejano sea mayor a 50 metros. Se debe colocar junto a la telecámara (máximo a 10 metros).




Diagrama de conexión | Sistema de videoportero para casa con confirmación de llamada





Diagrama de conexión | Sistema de videoportero para casa con confirmación de llamada



Especificaciones | alimentación de 127Vca

Voltaje de entrada: 127 V ~ 50/60 0,130 A
 Voltaje de salida: 13.9 V ~ 0,800 A

alimentación de 220Vca

220 V ~ 50/60 0,065 A
 13.9 V ~ 0,800 A

Especificaciones | alimentación de 127Vca

Voltaje de entrada: 127 V ~ 50/60 0,130 A
 Voltaje de salida: 13.9 V ~ 0,800 A

alimentación de 220Vca

220 V ~ 50/60 0,065 A
 13.9 V ~ 0,800 A